


conexión de bus FBA-2-M12-5POL

Número de artículo: 525632

FESTO

para terminal de válvulas CPV Direct, 2x clavijasM12, 5 polos, para DeviceNet/CAN



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tipo de fijación | con taladro pasante |
| Peso del producto | 28 g |
| Conexión eléctrica | 9 contactos / 5 contactos Conector recto tipo zócalo / Conector tipo clavija y tipo zócalo Sub-D / M12x1 |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | ≤ 24 V |
| Resistencia a la corriente | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ... 70 °C |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | PA |
| Color del cuerpo | Negro |
| Material de los contactos crimp | Bronce Dorado |