


# conexión de bus FBA-1-SL-5POL

Número de artículo: 525634

FESTO

para terminal de válvulas CPV Direct, conexión terminal pinzado de 5 polos, para DeviceNet/CAN



## Hoja de datos

| Característica                         | Valor  |
|--|--|
| Tipo de fijación                       | con taladro pasante  |
| Posición de montaje                    | indistinto   |
| Peso del producto                      | 26 g   |
| Conexión eléctrica                     | 9 contactos / 5 contactos<br>Conector recto tipo zócalo / Conector recto tipo clavija<br>Sub-D / - |
| Margen de tensión de funcionamiento DC | $\leq 24$ V  |
| Resistencia a la corriente             | 4 A  |
| Tipo de protección                     | IP40   |
| Temperatura ambiente                   | -5 ... 50 °C   |
| Temperatura de almacenamiento          | -20 ... 70 °C  |
| Conformidad PWIS                       | VDMA24364-B2-L   |
| Indicación sobre el material           | Conforme con RoHS  |
| Material de la carcasa                 | PA   |
| Color del cuerpo                       | Negro  |
| Material de los contactos crimp        | Bronce<br>Dorado   |