


conexión de bus FBSD-KL-2X5POL

Número de artículo: 525635

FESTO

para terminal de válvulas CPV Direct, conexión terminal atornillado, 2 x 5 polos



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	con taladro pasante
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	20 g
Conexión eléctrica	5 contactos / 5 contactos Conector acodado tipo zócalo / Borne roscado
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 24 V
Resistencia a la corriente	12 A
Sección de la conexión	0,2 ... 2,5 mm ²
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado