


posición intermedia externa SLG-Z-8/12-A

Número de artículo: 525680

FESTO

Para actuador lineal SLG



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Tope como sistema de accionamiento giratorio
Detección de la posición	para sensores de proximidad
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	33,5 g
Tipo de fijación	con agujero pasante y pasador
Conexión neumática	M3
Material de los topes	Acero niquelado
Material de las juntas	PUR
Material de la carcasa	Aluminio Anodizado duro