

Manómetros

MA-63-2,5-R1/4-E-RG

Número pieza: 525730
Producto armonizado

FESTO

Con unidad de indicación en bar, zona roja/verde regulable.
Tipo sustituido. Disponible hasta 2014. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|---|-----------------------------------|
| Margen de la escala [bar] | 0 ... 2,5 bar |
| Corresponde a la norma | EN 837-1 |
| Magnitud nominal manómetro | 63 |
| Construcción | manómetro de muelle tubular |
| Tipo de fijación | Montaje del conducto |
| Fluido | Gases inertes Líquidos neutros |
| Presión de funcionamiento | 0 ... 2,5 bar |
| Factor de esfuerzo alternante | 0,66 |
| Clase de precisión de medición | 2,5 |
| Tipo de protección | IP43 |
| Temperatura del medio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Posición de la conexión | Dorso céntrico |
| Conexión neumática | R1/4 |
| Materiales en contacto con el fluido | latón |
| Información sobre el material de la chaveta atornillable | latón |
| Información sobre el material del cuerpo | ABS |
| Información sobre el material del disco | PMMA |
| color del cuerpo | Negro |
| Peso del producto | 90 g |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Sin oxígeno Sin acetileno |