


ventosa ESS-50-BT-G1/4-I

Número de artículo: 525995

FESTO

intercambiable fácilmente,



Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	10 mm
Radio R mínimo de la pieza	40 mm
Diámetro nominal	2,5 mm
Diámetro de la ventosa	50 mm
Volumen de la ventosa	17,6 cm ³
Posición de montaje	indistinto
Forma de la ventosa	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0,7 bar
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	100 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	39 N
Peso del producto	25 g
Tipo de fijación	a través de la toma de vacío
Conexión de vacío	G1/4
Color	Rojo-Marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Material de los pivotes roscados	Aleación forjable de aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®