

# ventosa ESV-40-BT

Número de artículo: 526006

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



## Hoja de datos

Característica	Valor
Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa	9 mm
Radio R mínimo de la pieza	35 mm
Diámetro de la ventosa	40 mm
Volumen de la ventosa	9,8 cm <sup>3</sup>
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Fuelle
Forma de la ventosa	Fuelle redondo de 1,5
Presión de funcionamiento	-0,95 ... 0 bar
Presión nominal de funcionamiento	-0,7 bar
Fluido	Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	59 N
Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento	59 N
Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento	22 N
Peso del producto	10,5 g
Tipo de fijación	a través de la toma de vacío
Color	Rojo-Marrón
Dureza Shore	72 +/- 5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la ventosa	Vulkollan®