

ventosa ESV-80-BT

Número de artículo: 526008

FESTO

pieza de desgaste intercambiable fácilmente



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Compensación de altura del elemento de fijación de la ventosa | 10,5 mm |
| Radio R mínimo de la pieza | 100 mm |
| Diámetro de la ventosa | 80 mm |
| Volumen de la ventosa | 59,1 cm ³ |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Fuelle |
| Forma de la ventosa | Fuelle redondo de 1,5 |
| Presión de funcionamiento | -0,95 ... 0 bar |
| Presión nominal de funcionamiento | -0,7 bar |
| Fluido | Aire atmosférico en concordancia con ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Temperatura ambiente | -10 ... 80 °C |
| Fuerza de separación con vacío de 70% | 237 N |
| Fuerza de sujeción a la presión nominal de funcionamiento | 237 N |
| Fuerza transversal con presión nominal de funcionamiento | 102 N |
| Peso del producto | 57,2 g |
| Tipo de fijación | a través de la toma de vacío |
| Color | Rojo-Marrón |
| Dureza Shore | 72 +/- 5 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la ventosa | Vulkollan® |