


Conjunto del manómetro DPA-63-16-MA-SET

Número de artículo: 526097

FESTO

para intensificador de presión



Hoja de datos

Característica	Valor
Corresponde a la norma	EN 837-1
Magnitud nominal manómetro	40
Construcción	manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	con rosca exterior
Presión de funcionamiento	16 bar
Clase de precisión de medición	2,5
Tipo de protección	IP43
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de montaje	indistinto
Conexión neumática	G1/8
Peso del producto	250 g