

lubricador LOE-QS4-D-MICRO

Número de artículo: 526313



Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

[Placa de conexión con racor rápido](#)

[Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.](#)

[Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	micro
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	6,5 cm ³
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	3 l/min
Caudal nominal normal	160 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	59 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Conexión neumática 1	QS-4
Conexión neumática 2	QS-4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	PC