

# manómetro

## MA-27-10-M5



Número de artículo: 526323

Producto sustituido

FESTO

Con unidad de indicación en bar.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:  
consultar portal de asistencia técnica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de la escala [bar]	0 ... 10 bar
Magnitud nominal manómetro	27
Construcción	manómetro de muelle tubular
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Fluido	Gases inertes Líquidos neutros
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Factor de esfuerzo alternante	0,66
Clase de precisión de medición	4
Tipo de protección	IP43
Temperatura del medio	0 ... 60 °C
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Posición de la conexión	Dorso céntrico
Conexión neumática	M5
Materiales en contacto con el fluido	latón
Material de los pivotes roscados	latón
Material de la carcasa	PA
Material de la mirilla	PS
Color del cuerpo	Negro
Peso del producto	11 g
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	sin acetileno sin oxígeno