

# Cable de resolver KRES-AC-X

Número pieza: 526746

FESTO

Para servomotores MTR-AC-55/70/100

El cable está disponible en longitudes de 1 a 25 metros.



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	100 mm
Estructura del cable	3x(2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) + 2 x 0,5 mm <sup>2</sup> apantallados
Información sobre el material de la cubierta del cable	PUR