


conector eléctrico tipo zócalo MHAP-PI-D-1

Número de artículo: 527395

FESTO

para terminal de válvulas CPA-SC, dos bobinas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	Clip
Posición de montaje	indistinto
Peso del producto	8 g
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo 3 contactos
Margen de tensión de funcionamiento DC	≤ 60 V
Resistencia a la corriente	3 A
Longitud del cable	1 m
Diámetro del cable	1 mm
Estructura del cable	3x0,14
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 50 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	PA
Información sobre el material del contacto crimp	cobre estañado