

filtro fino MS4N-LFM

Número de artículo: 527698

FESTO

Con rosca NPT.



Representación a modo de ejemplo

Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Serie	MS
Tamaño	4
Construcción	Filtro de fibras
Grado de filtración	0,01 ... 1 µm
Purga del condensado	completamente automático giro manual semiautomático
Presión de funcionamiento	0 ... 14 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	360 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	54 l/min
Funda de protección	funda de protección de material sintético integrado en la funda metálica
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Indicador de la presión diferencial	indicación óptica con sensor de presión
Homologación	c UL us - Recognized (OL)
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de las juntas	NBR
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS