

unidad de mantenimiento FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO

Número de artículo: 527862

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Sin placa de conexión roscada, rosca de conexión en el cuerpo, sin manómetro, purga manual del condensado

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	micro
Serie	D
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con enclavamiento
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Purga del condensado	giro manual
Construcción	Filtro regulador sin manómetro Lubricador proporcional estándar
Cantidad máxima del condensado	3 cm ³
Grado de filtración	5 µm
Indicación de la presión	Preparado para M5
Presión de funcionamiento	1 ... 10 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 7 bar
Histéresis máxima de la presión	0,3 bar
Caudal nominal normal	80 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	103 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio
Material de la funda	PC