

unidad de indicación y control CPX-MMI-1

Número de artículo: 529043

FESTO

para terminal eléctrico modular CPX.



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	81 mm
Alto	28 mm
Largo	137 mm
Longitud máxima del cable del conector	15 m
Display	128 x 64 pixeles LCD-Display con iluminación de fondo
Elementos de control	3 teclas de funciones 4 teclas con flechas Teclado con membrana de recubrimiento
Margen de tensión de funcionamiento DC	18 ... 30 V
Interfaz de datos	interfaz RS232 57,6Kbaud conexión M12 4 contactos
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Alimentación de tensión	suministrado desde el dispositivo conectado
Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal	50 - 60 mA
Categoría ATEX para gas	II 3G
Tipo de protección contra explosión de gas	Ex nA IIC T6 X Gc
Categoría ATEX para polvo	II 3D
Tipo de protección contra explosión por polvo	Ex tc IIIC T60°C X Dc IP65
Temperatura ambiente con riesgo de explosión	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la normativa UE sobre protección contra explosión (ATEX)
Humedad relativa del aire	sin condensación
Protección contra contacto directo e indirecto	PELV
Tipo de protección	IP65 según IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso del producto	150 g
Material de la carcasa	PA reforzado