


Lubricador MS4-LOE-1/8-R-Z

Número pieza: 529414

FESTO

Depósito y funda de material plástico, sentido de flujo de derecha
izquierda.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	30 cm ³
Funda de protección	funda protectora de material plástico
Presión de funcionamiento	1 ... 12 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	40 l/min
Caudal nominal normal	1.100 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	194 g
Tipo de fijación	a elegir: Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	PC