


Filtro MS6-LF-1/4-ERV-Z

Número pieza: 529634

FESTO

Filtro de 40 µm, copa de plástico con funda de plástico, purga completamente automática del condensado, sentido de paso de derecha a izquierda.



Hoja de datos

| Caracter. | Valor |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tamaño | 6 |
| Serie | MS |
| Posición de montaje | vertical +/- 5° |
| Grado de filtración | 40 µm |
| Evacuación del condensado | completamente automático |
| Construcción | Filtro de material sinterizado con separador por centrifugación |
| Cantidad máxima de condensado | 38 cm ³ |
| Funda de protección | funda protectora de material plástico |
| Presión inicial 1 | 2 ... 12 bar |
| Caudal nominal normal | 2.500 l/min |
| Fluido | Aire comprimido |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Temperatura de almacenamiento | -10 ... 60 °C |
| Clase de pureza del aire en la salida | 5.7.- según DIN ISO 8573-1 |
| Temperatura del medio | 5 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | 5 ... 60 °C |
| Peso del producto | 600 g |
| Tipo de fijación | con accesorios a elegir: Montaje del conducto |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE |
| Información sobre el material de las juntas | NBR |
| Información sobre el material del filtro | PE |
| Información sobre el material del cuerpo | Fundición inyectada de aluminio |
| Información sobre el material del depósito del filtro | PC |