


Motor paso a paso MTR-ST-87-48S-AA

Número pieza: 530065

FESTO

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Clase de protección por aislamiento	B
Tensión nominal DC	48 V
Corriente nominal del motor	4,7 A
Marcado CE (ver declaración de conformidad)	Según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	45 - 80 %
Tipo de protección	IP54
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa global en la toma de fuerza	4 kgcm ²
Momento de retención del motor	6,47 Nm
Momento de inercia de la masa del rotor	4 kgcm ²
Esfuerzo axial admisible del eje	50 N
Esfuerzo radial admisible del eje	130 N
Peso del producto	4.200 g
Técnica de conexiones eléctricas	Conector