


Controlador del motor SEC-ST-48-6-P01

Número pieza: 530069

FESTO

Para motor paso a paso



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Modo de funcionamiento del controlador	Bipolar-Chopper-Driver
Modo de funcionamiento	pasos de décimas, 2000 pasos/giro
Reducción de corriente ajustable	0 ó 70 mediante interruptor Dip
Ajuste por pasos	mediante interruptor DIP
Ajuste de intensidad nominal	Interruptor dip
Frecuencia máxima de pasos	40 kHz
Intensidad nominal	1,25 ... 6 A
Símbolo CE	Según la normativa UE sobre EMC
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 50 °C
Tipo de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Peso del producto	610 g
Margen de trabajo de las entradas lógicas	12 ... 30 V
Conexión eléctrica	borne roscado
Tipo de fijación	con perfil DIN