

Cable de motor KMTR-ST-X

Número pieza: 530073

FESTO

Para motores paso a paso.

Tipo armonizado: suministrable hasta 2008

El cable está disponible en longitudes de 1 a 25 metros.



Representación a modo
de ejemplo

Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente con cableado móvil	-20 ... 70 °C
Temperatura ambiente	-40 ... 70 °C
Radio mínimo de curvatura del cable	80 mm
Estructura del cable	7 x 0,34 mm ² apantallados