



Combinación de unidades de mantenimiento MSB6-3/8-FRC6:J2M1-Z

Número pieza: 530295

FESTO

Combinación de filtro, válvula reguladora de presión y lubricador, presión máx. de salida 12 bar, filtro de 40 µm, con manómetro, botón regulador con cerradura, copa de plástico con funda de plástico, purga del condensado completamente automática, sentido de paso de derecha a izquierda.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	6
Serie	MS
Asegurar el accionamiento	Botón giratorio con cerrojo integrado
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Evacuación del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro regulador con manómetro Lubricador proporcional estándar
Grado de filtración	40 µm
Función del regulador	Presión inicial con compensación de la presión primaria con escape secundario con flujo inverso
Funda de protección	funda protectora de material plástico
Indicación de la presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	1,5 ... 12 bar
Margen de regulación de la presión	0,5 ... 12 bar
Caudal nominal normal	3.500 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gases inertes
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura del medio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso del producto	1.495 g
Tipo de fijación	con accesorios
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8