


acoplamiento tipo clavija

KS3-1/8-A-R

Número de artículo: 531667

FESTO

Con válvula de retención para racores rápidos autosellantes en ambos lados



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	4,2 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete nominal	5 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 15 %
Peso del producto	32 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS