

Lubricador MS4N-LOE-1/4-R-Z

Número pieza: 531704

FESTO

Depósito y funda de material plástico, sentido de flujo de derecha
izquierda.



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	4
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Construcción	Lubricador proporcional estándar
Llenado máximo de aceite	30 ml
Funda de protección	funda protectora de material plástico
Presión inicial 1	1 ... 12 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	40 l/min
Caudal nominal normal	2.200 l/min
Fluido	Aire comprimido
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	194 g
Tipo de fijación	con accesorios a elegir: Montaje del conducto
Conexión neumática 1	NPT1/4-18
Conexión neumática 2	NPT1/4-18
Información sobre el material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Información sobre el material del depósito del filtro	PC