

# Válvula de arranque progresivo MS6N-DL-1/4-Z

Número pieza: 532026

FESTO

neumática, para aumento lento de la presión, sentido del flujo de derecha a izquierda.



## Hoja de datos

| Caracter.                                   | Valor                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Función de escape                           | Estrangulable                                       |
| Tipo de accionamiento                       | neumático                                           |
| Posición de montaje                         | indistinto                                          |
| Accionamiento manual auxiliar               | sin                                                 |
| Construcción                                | Asiento del émbolo                                  |
| Tipo de reposición                          | muelle mecánico                                     |
| Tipo de control                             | directo                                             |
| Alimentación del aire de control            | externo                                             |
| Sentido del flujo                           | no reversible                                       |
| Función de las válvulas                     | 2/2                                                 |
| Presión de funcionamiento                   | 4 ... 18 bar                                        |
| Valor B                                     | 0,54                                                |
| Valor C                                     | 11,22 l/sbar                                        |
| Caudal nominal normal                       | 2.800 l/min                                         |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK     | 2                                                   |
| Temperatura del medio                       | -10 ... 60 °C                                       |
| Temperatura ambiente                        | -10 ... 60 °C                                       |
| Peso del producto                           | 650 g                                               |
| Tipo de fijación                            | con accesorios<br>a elegir:<br>Montaje del conducto |
| Conexión neumática 1                        | NPT1/4-18                                           |
| Conexión neumática 2                        | NPT1/4-18                                           |
| Indicación sobre el material                | Exento de cobre y PTFE                              |
| Información sobre el material de las juntas | NBR                                                 |
| Información sobre el material del cuerpo    | Fundición inyectada de aluminio                     |