


# conector FBS-SUB-9-GS-DP-B

Número de artículo: 532216

FESTO

Para PROFIBUS



## Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	20 mm
Alto	62 mm
Largo	61 mm
Protocolo	PROFIBUS
Elementos de control	Interruptor DIL
Funciones adicionales	Desconexión del siguiente segmento de bus
Peso del producto	60 g
Interfaz al bus de campo	2x 2 bornes con resorte de tracción
Diámetro máximo admisible del cable	5 ... 10 mm
Tipo de protección	IP65 IP67 Estando montado según IEC 60529
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	95 % sin condensación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA reforzado
Material de las tuercas de unión	latón
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR