

combinación de filtros finos LFMBA-3/4-D-MAXI-DA-A



Número de artículo: 532881

Clásico - No utilizar para equipos nuevos

FESTO

Cartucho filtrante de 0,01 µm, con funda metálica, con indicación de la presión diferencial, purga automática del condensado.

Puede encontrar alternativas modernas introduciendo las cuatro primeras partes del código del producto en el campo de búsqueda.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Maxi
Serie	D
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	0,01 µm
Grado de eficacia del filtro	99,9999 %
Purga del condensado	completamente automático
Construcción	Filtro de fibras
Cantidad máxima del condensado	80 ml
Funda de protección	Funda protectora metálica
Presión de funcionamiento	1,5 ... 12 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Gases inertes
Temperatura del medio	1,5 ... 60 °C
Contenido residual de aceite	0,01 mg/m ³
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	2.362 g
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios
Conexión neumática 1	G3/4
Conexión neumática 2	G3/4
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	PC