


**acoplamiento**  
**EAMC-42-50-14-20**  
Número de artículo: 533710



**Hoja de datos**

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Diámetro de acogida 1	14 mm
Diámetro de acogida 2	20 mm
Tamaño	42
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	6.000 1/min
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	17 Nm
Peso del producto	138 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS