


Casquillo enchufable QSH-F-6

Número pieza: 533891

FESTO



Hoja de datos

Caracter.	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	4 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3
Seguridad alimentaria	de acuerdo con la Declaración del fabricante
Temperatura ambiente	0 ... 150 °C
Homologación	Germanischer Lloyd
Peso del producto	4,8 g
Conexión neumática 1	Casquillo enchufable QS-6
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo	latón cromado y niquelado