

placa base CDSV5.0-AS-1/8

Número de artículo: 534434

FESTO

Para válvulas individuales CDSV, adecuadas para la industria alimentaria



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión KBK	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura del medio	-5 ... 50 °C
Nivel de ruido	75 dB(A)
Tipo de protección	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso del producto	690 g
Conexión eléctrica	Cable
Tipo de fijación	con taladro pasante con rosca interior
Conexión para el orificio de barrido	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión del aire de pilotaje 12	M5
Conexión del aire de pilotaje 14	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS