


# Accesorio final de carrera DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

Número de artículo: 534468

FESTO

Para actuadores semigiratorios con interfaz de montaje según VDI/VDE 3845

Apropiado para todos los actuadores giratorios DAPS y solo para DRD/DRE de tamaños 4 hasta 225. Si los actuadores giratorios DRD/DRE de tamaños 1 hasta 2 o 375 hasta 880, el montaje únicamente puede realizarse utilizando un adaptador DAPZ-SBZ-... .



## Hoja de datos

Característica	Valor
Díámetro máximo admisible del cable	8 ... 13 mm
Basado en la norma	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Construcción	Angular
Posición de montaje	indistinto
Anticortocircuitaje	no
Función del elemento de conmutación	contacto conmutador
Polos inconfundibles	no
Principio de medición	Mecánico/eléctrico
Indicación de la posición de conmutación	no
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 250 V
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 250 V
Tensión de aislamiento	250 V
Corriente máxima de salida	16.000 mA
Resistencia a la tensión de choque	4 kV
Grado de ensuciamiento	3
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE de baja tensión
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 ... 85 °C
Conexión eléctrica	borne roscado
Racor de cables	M20x1,5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas	EPDM
Información sobre la tapa del cuerpo	PC
Información sobre la base del cuerpo	PA
Información sobre el material de la consola	PA