


Accesorio final de carrera DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

Número de artículo: 534471

FESTO

Para actuadores semigiratorios con interfaz de montaje según VDI/VDE 3845

Apropiado para todos los actuadores giratorios DAPS y solo para DRD/DRE de tamaños 4 hasta 225. Si los actuadores giratorios DRD/DRE de tamaños 1 hasta 2 o 375 hasta 880, el montaje únicamente puede realizarse utilizando un adaptador DAPZ-SBZ-... .



Hoja de datos

Característica	Valor
Díámetro máximo admisible del cable	8 ... 13 mm
Basado en la norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Anticortocircuitaje	ciclos
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Principio de medición	inductivo
Indicación de la posición de conmutación	sí
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Tensión de aislamiento	50 V
Corriente máxima de salida	200 mA
Salida	PNP
Resistencia a la tensión de choque	0,8 kV
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Tipo de protección	IP65
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Conexión eléctrica	borne roscado Enchufable
Racor de cables	M20x1,5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre el material de las juntas	EPDM
Información sobre la tapa del cuerpo	PC
Información sobre la base del cuerpo	PA
Información sobre el material de la consola	PA