


Caja de finales de carrera DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

Número de artículo: 534475

FESTO

Para actuadores semigratorios con interfaz de montaje según
VDI/VDE 3845



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro máximo admisible del cable	7 ... 13 mm
Basado en la norma	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Construcción	redondo
Posición de montaje	indistinto
Anticortocircuitaje	ciclos
Función del elemento de conmutación	contacto de trabajo
Polos inconfundibles	para todas las conexiones eléctricas
Principio de medición	inductivo
Indicación de la posición de conmutación	sí
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Consumo de corriente con tensión de funcionamiento	0 ... 100 mA
Tensión de aislamiento	50 V
Corriente máxima de salida	100 mA
Salida	PNP
Resistencia a la tensión de choque	0,5 kV
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Conexión eléctrica	borne roscado
Racor de cables	M20x1,5
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la tapa del cuerpo	PC
Material de la base del cuerpo	ABS+PC
Material de la consola	ABS+PC