


conector FBS-RJ45-8-GS

Número de artículo: 534494

FESTO

para módulo funcional CPX-FEC-...



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	33 mm
Alto	41 mm
Largo	20 mm
Peso del producto	15 g
Especificación cable Ethernet	tipo: CAT.5 Diámetro de cada hilo:0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 hilos finos
Protección contra contacto directo e indirecto	Baja tensión de protección con aislamiento seguro (PELV)
Diámetro máximo admisible del cable	4 ... 5,4 mm
Tipo de protección	IP65 IP67 según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 % sin condensación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA reforzado
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR