

placa de alimentación CPX-AB-2-M12-RK-IB


Número de artículo: 534505

Producto sustituido

FESTO

[utilización únicamente en combinación con el CBX-FB6.](#)

[Tipo sustituido. Disponible hasta 2027. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Protocolo	Interbus
Dimensiones A x L x H	48 mm x 85 mm x 24 mm
Peso del producto	140 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70 °C
Humedad relativa del aire	95 % sin condensación
Tipo de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Protección contra contacto directo e indirecto	Baja tensión de protección con aislamiento seguro (PELV)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Material de la carcasa	PA reforzado
Interfaz al bus de campo	2xM12x1, codificación B