

# lubricador MS12N-LOE

Número de artículo: 535044

FESTO

Con rosca NPT.



Representación a modo de ejemplo

## Hoja de datos

Ficha de datos técnicos completa: los valores parciales dependen de su configuración.

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Presión de funcionamiento	1 ... 16 bar
Caudal mínimo para la función de lubricación	400 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Viscosidad del aceite	ISO VG 32
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Tipo de fijación	Montaje del conducto con accesorios a elegir:
Material de la carcasa	Fundición inyectada de aluminio
Material de la funda	Aleación forjable de aluminio