

# Tubo de material sintético

## PUN-E-10x1,25-SI

Número pieza: 535323

FESTO

apropiado para racores QS, muy flexible, resistente a hidrólisis y a microbios, no homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



### Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	10 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	60 mm
Diámetro interior	7,5 mm
Radio máximo de curvatura	26 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso del producto según la longitud	0,044 kg/m
Color	Plateado
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)