


Placa base-SET MS12-AGI

Número de artículo: 537138

FESTO

de la serie MS, con rosca G.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12
Serie	MS
Posición de montaje	indistinto
Fluido	Clase de calidad de aire 5:7:- según DIN ISO 8573-1
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 ... 60 °C
Peso del producto	1.300 g
Conexión neumática 1	G2
Conexión neumática 2	G2
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio
Material de las juntas	NBR