


placa base VABS-B6-PB-Q-B

Número de artículo: 537518

FESTO

para aire de pilotaje interno



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---|
| Patrón | 21 mm |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 2 |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 2 Nm |
| Par de apriete máx. para montaje mural | 3 Nm |
| Peso del producto | 22 g |
| Conexión neumática 1 | Para cartucho de 18 mm |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Indicación sobre el material | Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS |
| Información sobre el material de la placa base | PA reforzado |