


# módulo electrónico

## VMPA2-FB-EMS-4

Número de artículo: 537983

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S con conexión de bus de campo, para 4 bobinas magnéticas, sin separación galvánica.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diagnóstico	Baja tensión, válvulas
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Número máximo de bobinas de solenoide	4
Consumo de corriente con tensión de carga	3 mA
Consumo de corriente con tensión de funcionamiento	8 mA
Corriente nominal de arranque por bobina	99 mA hasta 24 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	18 mA tras 24 ms
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	20 g
Material de la carcasa	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS