


módulo electrónico VMPA2-MPM-EMM-2

Número de artículo: 537985

FESTO

para terminal de válvulas MPA-S con conector multipolo modular, para 2 bobinas magnéticas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	2
Número máximo de bobinas de solenoide	2
Corriente nominal de arranque por bobina	100 mA hasta los 30 ms
Corriente nominal con reducción de corriente	20 mA tras 30 ms
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	20 g
Material de la carcasa	POM
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS