


cable de conexión NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

Número de artículo: 538223

FESTO

Para conector multipolo del terminal de válvulas VTUB, con conector Sub-D, de 15 contactos.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	4-40 UNC-2B
Peso del producto	670 g
Conexión eléctrica 1	Conector SUB-D tipo zócalo, 25 contactos
Conexión eléctrica 2	Extremo libre, 15 contactos
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Longitud del cable	5 m
Característica de la línea	Estándar
Radio mínimo de curvatura del cable	90 mm
Diámetro del cable	9 mm
Estructura del cable	15x0,34
Tipo de protección	IP65 IP67 Estando montado
Temperatura ambiente con cableado móvil	-5 ... 50 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material de la carcasa	PBT
Material de las tuercas de unión	PA
Material de las juntas	TPE-O