



silenciador UOM-3/8

Número de artículo: 538433

FESTO

para generadores de vacío.



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de junta del eje atornillable	sin junta
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Silenciador abierto
Presión de funcionamiento para tobera de aspiración	0 ... 8 bar
Presión de funcionamiento del generador de vacío	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Tipo de fijación	atornillable
Peso del producto	22,7 g
Conexión neumática	G3/8
Material del amortiguador	Espuma de PU
Material de los pivotes roscados	POM
Material de la carcasa	POM
Material del tubo interior	Aleación forjable de aluminio