


# Ampliación para silenciador UOMS-1/4

Número de artículo: 538436

FESTO

para reducir aún más el nivel de ruido. Es posible conectar entre sí hasta cuatro elementos silenciadores.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de junta del eje atornillable	sin junta
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Silenciador abierto
Presión de funcionamiento para tobera de aspiración	0 ... 8 bar
Presión de funcionamiento del generador de vacío	0 ... 0,8 MPa 0 ... 116 psi
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Tipo de fijación	enclavamiento
Peso del producto	8,6 g
Material del amortiguador	Espuma de PU
Material de los pivotes roscados	POM
Material de la carcasa	POM
Material del tubo interior	Aleación forjable de aluminio