

# Tubo de material sintético PUN-E-12x1,6-SW

Número pieza: 538469

FESTO

apropiado para racores, muy flexible, resistente a hidrólisis y microbios,  
homologado para la producción de alimentos.

Tipo armonizado. Disponible hasta 2012.



## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro exterior	12 mm
Radio de flexión relevante para el caudal	80 mm
Diámetro interior	8,8 mm
Radio máximo de curvatura	36 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7::-]
Homologado para la industria alimentaria	FDA 2002/72/EG
Temperatura ambiente	-35 ... 50 °C
Peso del producto según la longitud	0,069 kg/m
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del tubo flexible	TPE-U(PU)