

cable de alimentación KPWR-MC-1-SUB-15HC-5



Número de artículo: 538915

Producto sustituido

FESTO

Para conectar la alimentación de carga y de la lógica.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa:
consultar portal de asistencia técnica.



Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Sub-D Mixed
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	7
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	6
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	extremo abierto
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	6
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	6
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 24 V
Longitud del cable	5 m
Característica de la línea	Apropiado para cadenas de arrastre
Radio de flexión, tendido fijo del cable	≥ 50 mm
Radio de flexión, tendido móvil de cable	≥ 100 mm
Diámetro del cable	10 mm
Estructura del cable	2x2,5+2x(2x0,34) apantallados
Diámetro nominal del conducto	0,34 mm ² 2,5 mm ²
Extremos de los hilos	Terminal de espigas
Tipo de protección	IP54
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Temperatura ambiente con cableado móvil	-25 ... 60 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Material de la cubierta aislante	TPE-E