


caja tomacorriente NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Número de artículo: 538999

FESTO

para terminales de válvulas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Conexión eléctrica	5 contactos Conector recto tipo clavija / Bornes enchufables
Resistencia a la corriente	3 A
Diámetro máximo admisible del cable	6 ... 8 mm
Sección de la conexión	0,75 mm ²
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 85 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro