



# filtro silenciador LFU-1/4

Número de artículo: 539132

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	G1/4
Posición de montaje	vertical +/- 5°
Grado de filtración	1 µm
Purga del condensado	giro manual
Presión de funcionamiento Mpa	0 ... 1,6 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 16 bar 0 ... 232 psi
Caudal contra atmósfera	>= 4.000 l/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Reducción de ruidos	Reducción en 40 dB
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nivel de ruido	78 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso del producto	190 g
Conexión neumática	G1/4
Material de la carcasa	PP