


distribuidor giratorio

GF-1/8-2

Número de artículo: 539287

FESTO

Racores giratorios múltiples, 2 entradas y salidas separadas.



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	6 mm
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Caudal nominal normal 1.1-2.1	720 l/min
Caudal nominal normal 1.2-2.2	1.050 l/min
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	300 1/min
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Utilizar un filtro de 5 µm durante el funcionamiento con agua Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS