

## soporte perfilado

HMIA-E05- -

Número de artículo: 539378

FESTO

para conjuntos de ejes múltiples de la técnica de montaje y manipulación.



### Hoja de datos

Característica	Valor
Máxima longitud de perfil	3.000 mm
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso del producto según la longitud	2,12 kg/m
Material del adaptador	Aleación forjable de aluminio anodizado